




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

330

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

48,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6

Száloptika fej menet	M6
Teljes hossz [mm]	600
Minimális hajlítási sugár [mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés	ⓘ
Anyagok	Adapter: ABS
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------