


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

290

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

51,5



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4

Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej átmérő	[mm]	4
Száloptikafej hossza	[mm]	10
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		ⓘ
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs:, E10221
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db