


Szóloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-M4



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

790

OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OOF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

400

OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

41

Szóloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-M4

Száloptika fej menet	M4
Száloptikafej hossza [mm]	15
Teljes hossz [mm]	600
Minimális hajlítási sugár [mm]	10
Szálelrendezés	●
Anyagok	Adapter: PPE
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4
	fogazott alátétek: 4
	recézett anya: 1 x M11

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------