




## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3



## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

## OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

## OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

400

## OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

56

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

10



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Teljes hossz              | [mm] | 600          |
| Minimális hajlítási sugár | [mm] | 10           |
| Szálelrendezés            |      | ●            |
| Anyagok                   |      | Adapter: PPE |
| Fényvezető anyaga         |      | üveg         |
| Száloptika fej anyaga     |      | alumínium    |
| Fényvezető burkolat       |      | PVC          |
| Tartozékok                |      |              |
| Szállított tételek        |      | E20104       |
| Megjegyzések              |      |              |
| Csomagolási egység        |      | 1 db         |