


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4/1,5



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

180

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

72

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

4

Száloptikafej hossza

[mm]

10



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4/1,5

Teljes hossz	[mm]	1500
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		ⓘ
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs:, E10221
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db