


## Szóloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-M4/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

## OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

96

## OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

96

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

0,063

Szóloptika fej kivitel

egyenes

Szóloptika fej menet

M4

Szóloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

10



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-M4/2M

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Szálelrendezés        |                        |
| Anyagok               | Adapter: PPE           |
| Fényvezető anyaga     | üveg                   |
| Száloptika fej anyaga | alumínium              |
| Fényvezető burkolat   | PVC                    |
| Tartozékok            |                        |
| Szállított tételek    | hatlapú anyák: 4 x M4  |
|                       | fogazott alátétek: 4   |
|                       | recézett anya: 1 x M11 |
| Megjegyzések          |                        |
| Csomagolási egység    | 1 db                   |