


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-E1/1M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

24

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

41

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-E1/1M

Teljes hossz	[mm]	1000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		①
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs:, E20107
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db