


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6/1M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

340

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

50

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

25



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6/1M

Teljes hossz	[mm]	1000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		①
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
		fogazott alátétek: 2
		recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db