




Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/1,5M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

270

OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

36

OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

72,5

Szóloptika fej kivitel

egyenes

Szóloptika fej menet

M6

Szóloptikafej hossza

[mm]

35



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/1,5M

Teljes hossz	[mm]	1500
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		①
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium
Tartozékok		
Szállított tételek		hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
		fogazott alátétek: 2
		recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db