


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

32

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

32

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

87,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/2M

Száloptika fej menet		M6
Száloptikafej hossza	[mm]	35
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------