


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-R3



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

990

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

400

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

69

Száloptika fej kivitel

derékszögű



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-R3

Száloptika fej átmérő	[mm]	3
Száloptikafej hossza	[mm]	10
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium
Tartozékok		
Szállított tételek		E20103
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db