


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/2M

Kifutó termék

Alternatív termékek: E20137

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

56

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

164

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30; (fix szereléshez)

Szálalrendezés





Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/2M

Anyagok	Adapter: PA
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db