


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

100

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

88,4

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30; (fix szereléshez)

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

E20163



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-R3

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	E20103
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db