


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-M6



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

98,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-M6

Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 4
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db