


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

107,5

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

6

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

E20165



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6

Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítőbilincs:, E10221
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db