


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-E1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20053

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

600



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-E1

Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Anyagok	Adapter: PPE	
Fényvezető anyaga	üveg	
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Fényvezető burkolat	PVC	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	