

Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-V-M6/S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Szóloptika fej kivitel

egyenes

Szóloptika fej menet

M6

Szóloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

**Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő**

FT-00-A-V-M6/S

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Fényvezető burkolat	alumínium
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db