


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-M4/1M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

74

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Száloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

1000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20; (fix szereléshez)



Szálóptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-M4/1M

Szálelrendezés	
Anyagok	Adapter: ABS
Fényvezető anyaga	üveg
Szálóptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4
	fogazott alátétek: 4
	recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db