


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-R3



- 1 hollandi anya
2 OKF száloptikával

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

25

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

14,5

Száloptika fej kivitel

derékszögű; közvetlenül illeszthető

Teljes hossz

[mm]

24

Szállelrendezés



Anyagok

hollandi anya: műanyag

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db