


Kifutó termék



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

20,7

Száloptika fej kivitel

egyenes; közvetlenül illeszthető

Teljes hossz

[mm]

26



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M6

Szálelrendezés	①
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db