


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-M6/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20328

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

270

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés





Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-M6/2M

Anyagok	Adapter: PA
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db