




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R3/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

Tartozékok

Szállított tételek

E20104

E20218



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R3/2M

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------