


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/4M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20152

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

4000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

E20246



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/4M

Fényvezető burkolat

alumínium

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db