




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8/3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság erősítővel	OIF
OIF	
Száloptika érzékelési távolság [mm]	45
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...290
Mechanikai adatok	
Súly [g]	240
Száloptika fej kivitel	derékszögű
Száloptika fej átmérő [mm]	8
Teljes hossz [mm]	3000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30; (fix szereléshez)
Szálelrendezés	
Anyagok	Adapter: PA
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium

E20248



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8/3M

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	E20353
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db