



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-M6/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20489

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

20

OUF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

20

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Teljes hossz

[mm]

300

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

akril

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

fémszilikon

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db