



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20062

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKFSzáloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

OUFSzáloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: PPE

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db