

Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-E3/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

E20261



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-E3/2M

Tartozékok

Szállított tételek

E20105

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db