


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-E3/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

96

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

96

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

**Száloptikás adó-vevős érzékelő**

FE-00-A-A-E3/2M

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db