

## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-E3/2,5M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

## OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

## Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Teljes hossz

[mm]

2500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

# E20295



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-E3/2,5M

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|