




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-M6/1,5M



Felhasználási terület	
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Nagy hőállóság; Robosztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság erősítővel	OIF
OIF	
Száloptika érzékelési távolság [mm]	270
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...290
Mechanikai adatok	
Súly [g]	157,8
Száloptika fej kivitel	egyenes
Száloptika fej menet	M6
Teljes hossz [mm]	1500
Minimális hajlítási sugár [mm]	30; (fix szereléshez)
Szálelrendezés	●
Anyagok	Adapter: PA
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium

E20296



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-M6/1,5M

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 4
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db