


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-P-V-M8

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20156

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

E20298



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-P-V-M8

Fényvezető burkolat

PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db