

Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-R3/1.5M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

90

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

1500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

alumínium

E20309



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-R3/1.5M

Tartozékok

Szállított tételek

E20103

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db