


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

56

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

alumínium

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db