




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8/4m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság erősítővel	OIF
OIF	
Száloptika érzékelési távolság [mm]	36
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...290
Mechanikai adatok	
Száloptika fej kivitel	derékszögű
Teljes hossz [mm]	4000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30
Anyagok	Adapter: PA
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db