


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/1,5M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

68,5

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

4

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

1500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Szárelrendezés





Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/1,5M

Anyagok	Adapter: PPE
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	E20103
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db