


Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4/2,5M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

28

OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

28

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Szóloptika fej kivitel

derékszögű

Szóloptika fej átmérő

[mm]

4

Szóloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

2500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

E20355



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-R4/2,5M

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db