

Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-V-E1/2,5m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

2500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

10

Anyagok

Adapter: PPE

E20360



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-V-E1/2,5m

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	PVC
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db