


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

1000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-V-E1/1M

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	E20103
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db