


## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-V-E1/2,5m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

## OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

## OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

## Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

2500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

# E20372



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-V-E1/2,5m

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Fényvezető anyaga     | üveg                             |
| Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| Fényvezető burkolat   | alumínium                        |
| <b>Megjegyzések</b>   |                                  |
| Csomagolási egység    | 1 db                             |