


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-18-P-A-M6

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OGF

OGF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

15

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

50,2

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Szállelrendezés



Anyagok

Adapter: PPE



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-18-P-A-M6

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél fogazott alátétek: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db