




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-18-P-A-R5

Kifutó termék



Felhasználási terület		
Működési elv		Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Alkalmazás		Ipari területeken való alkalmazásokhoz
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság erősítővel		OGF
OGF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	59,4
Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej átmérő	[mm]	5
Száloptikafej hossza	[mm]	10
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		ⓘ
Anyagok		Adapter: PPE

E20384



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-18-P-A-R5

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítőbilincs:, E10221
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db