


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-18-P-A-M4

Kifutó termék



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OGF

OGF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

50

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Száloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Szállelrendezés



Anyagok

Adapter: PPE



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-18-P-A-M4

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4 fogazott alátétek: 4
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db