


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OGF

OGF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

0,074

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

4

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20; (fix szereléshez)

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PPE

Fényvezető anyaga

üveg

E20390



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-18-A-A-R4

Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	E20103
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db