


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-S-V-M4/0,4M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Száloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

400

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

E20394



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-S-V-M4/0,4M

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	szilikon
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db