




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6/0,8m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20329

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

800

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

E20396



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6/0,8m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------