


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-E3/0.8M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

100

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Teljes hossz

[mm]

800

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

alumínium

E20399



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-E3/0.8M

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------