


Tömszelence

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	12,2
Méret	[mm]	M20 x 1,5
Menet megjelölés		M20 x 1,5
Anyagok		ház: PA fekete; Tömítés: CR
Hossz	[mm]	38

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------