


Fényvisszaverő fólia

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Felhasználási terület

Kivitel

vörös fény- és infravörös-reflex-fénysorompókhoz

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...65

Megjegyzés a környezeti hőmérsékletéhez

folyamatos

rövid ideig: 80 °C / 30 min

kötési hőmérséklet: +16...+25 °C

Mechanikai adatok

Súly [g]

23

Méreték [mm]

50 x 1000 x 0,4

Fényvisszaverő felület [mm]

50 x 1000

Anyagok

műanyag; akril

E21015



Fényvisszaverő fólia

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Hossz	[mm]	1000
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
További adatok		
tipikus fényvisszaverési értékek 0,2°-os megfigyelési szögnél	[cd/lx * m²]	
megvilágítási szög 5 ° / 40 °	1000 / # 300	