

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-M-V-M6/5M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB5030

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

45

Teljes hossz

[mm]

5000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

fémszilikon

E21040



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-M-V-M6/5M

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------