




Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 389,2
Szerelés módja	szabadonálló; (M12)
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: horganyöntvény
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M12 x 120
	Anyák: 2 x M12
	alátét: 2
	hengeres csavarok: 2 x M5 x 16

E21093



Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------